

Desecador de semilla
Con plato de cerámica



Características:

El desecador de semillas de cristal se utiliza para el secado eficiente de muestras de semilla así como para realizar pruebas de cultivo anaeróbicas.

Los agentes secantes como el ácido sulfúrico, pentóxido de fósforo, gel de sílica y cloruro de calcio pueden ser utilizados sin problemas de contaminación debido al material de cristal.

Tamaño: 200 mm

Incluye 450 grs de grasa de silicón, plato de cerámica y 250 grs de dierita